


Stavērēja žokļa pirksts BUB-HGPT-20-

Daļas numurs: 537199

FESTO

Piemērots priekš HGPT-... T-veida rievas satvērējiem



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars uz satvērēja žokļi	53 g
Montāžas tips	Ar caurejošu urbumu un centrējošo uznavu
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, neapstrādātā daļa	Kaļamā alumīnija sakausējums