


Kolektora sliede. VABM-B6-E-G14-6

Daļas numurs: 537502

FESTO

Paredzēts VUVB elektromagnētiskajam vārstam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tiklojuma izmērs	21 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	6
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Maks. pievilšanas moments, H-sliedes stiprinājums	1,5 Nm
Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums	2 Nm
Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums	5 Nm
Produkta svars	530 g
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiālu informācija, kolektora līnija	Kaļamā alumīnija sakausējums