

Amortizators YSRW-DGC-25-GF

Daļas numurs: 540348

FESTO

priekš lineārās piedziņas DGC-G.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Amortizēšana	pašregulējošais mīkstuma raksturlielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums