

Mikro filtrs MS9-LFM-N1-AUM

Daļas numurs: 553016

FESTO

0,01 µm filtrs, metāla kolbas aizsargs, manuāla kondensāta novadišana, plūsmas virziens no kreisās uz labo.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	MS
Izmērs	9
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Kondensāta novadišana	manuāla rotācija
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	6.500 l/min
Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	325 l/min
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Max. kondensāta vērtība	225 ml
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m ³
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1 NPT
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Vāka materiāls	PA
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Ekrāna materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	NBR
Produkta svars	2.000 g