

# Plēšu komplekts DADB-S1-63-S476-500

Daļas numurs: 553519

FESTO

Paredzēts standarta cilindriem saskaņā ar ISO 6432.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	57 mm
Izmērs	63
Gājiena diapazons	476 ... 500 mm
Virzuļa kāta pagarinājums	135 mm
Konstrukcija	apaļš
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Plēšu komplekts ar izvadītu izplūdes gaisu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Vides izturība	Putekļi Šķembas Eļļas Smērviela Benzīni
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkta svars	189 g
Montāžas tips	Ar vītņotu tapu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Adaptēra komponentu materiāls	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	NBR
Membrānas materiāls	NBR
Vītņotās tapas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais