

Lineārais portāls DHSL-4-EGC80TB-DGEA18

Daļas numurs: 574514

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 4
Efektīvā slodze	0 ... 4 kg
Piedziņas elements, Z ass	DGEA-18
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks zobsiksna piedziņa
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 400 mm
Atkārtotības precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Atkārtotības precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Piedziņas elements, Y ass	EGC-80-TB
Piedziņas sistēma, Y ass	Elektrisks zobsiksna piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni
Vidējā pozīcija, Y ass	Jebkurš
Gājiens, Y ass	0 ... 8.500 mm
Atkārtotības precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm
Atkārtotības precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm