

Savienotāja bloks VABM-B10-30S-N12-9

Daļas numurs: 8026393

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	32 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	9
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	2.539 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	1/2 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums