

Fiksēts ierobežotājs VFFG-T-F6-14

Daļas numurs: 8047357

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuuamam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Montāžas tips	Caururbts
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Izmērs	priekš ø 5,8 mm
Nominālais izmērs	1,4 mm
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1,2 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS