


Kołnierz silnika EAMF-A-38D-70A

Numer części: 1202337

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	233 g
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	70A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38D
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS