

Wkładka QSPKG10-3/16-U

Numer części: 132625

FESTO

z przyłączem wtykowym, prostym.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Mini |
| Wielkość nominalna | 2.7 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 60 °C |
| Waga produktu | 2 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | QSP...10 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 3/16" |
| Kolor pierścienia zwalnającego | Szary |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PA |
| Materiał pierścienia zwalnającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |