

# Zestaw osłony mieszkowej EADB-V2-80-S301-400

Numer części: 1489409

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	93 mm
Wielkość	80
Zakres skoku	301 ... 400 mm
Wydłużenie tłoczyska	104 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Przemieszczana masa własna	226 g
Waga produktu	423 g
Sposób montażu	slip-on Z gwintowanym trzpieniem
Przylączy pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał komponentów adaptera	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał wkręta bez łba	Stal wysokostopowa, nierdzewna