

Łącznik wtykowy-L QSL-5/16HL-U

Numer części: 153660

FESTO

z tulejką wtykową.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	4.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	6.2 g
Przylącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa QS-5/16"
Przylącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 5/16"
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna