

Złącze wtykowe przegrodowe QSSF-1/4-3/16-U

Numer części: 153769

FESTO

z gwintem wewnętrznym.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 4 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Taśma uszczel. |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Maks. moment dokręcający | 14 Nm |
| Waga produktu | 30 g |
| Przylącze pneumatyczne 1 | Gwint wewnętrzny 1/4 NPT |
| Przylącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 3/16" |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Szary |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Mosiądz Niklowanie |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |