

# Zawór zwrotny H-QS-5/16-U

Numer części: 190844

FESTO

Typ odpowiedni do podciśnienia.



## Karta danych

| Cecha                              | Wartość  |
|------------------------------------|--|
| Funkcja zaworu                     | Funkcja zaworu zwrotnego   |
| Przyłącze pneumatyczne 1           | QS-5/16  |
| Przyłącze pneumatyczne 2           | QS-5/16  |
| Sposób montażu                     | Zabudowa w linii   |
| Normalny przepływ nominalny        | 754 l/min  |
| Ciśnienie robocze                  | -1 ... 10 bar  |
| Temperatura otoczenia              | 0 ... 60 °C  |
| Materiał obudowy                   | Aluminium  |
| Medium robocze                     | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Min. różnica ciśnienia, otwarcie   | 0.1 bar  |
| Min. różnica ciśnienia, zamknięcie | 0.2 bar  |
| Uwagi odnośnie medium roboczego    | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Waga produktu                      | 21 g   |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS  |