

Zespół adaptera DHAA-D-H2-25-Q11-32

Numer części: 1909212

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych i śrub Z tulejką centrującą |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty adaptera | Aluminium Anodowanie |
| Materiał śrub | Stal Ocynkowana |
| Materiał kołków centrujących | Stal |