

Blok przyłączeniowy MHP1-PR4-3-PI-PCB

Numer części: 197243

FESTO

Z płytą do cewek do zaworów do montażu płytowego MHP1-...-PI



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 4 |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 8 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 40 °C |
| Sposób montażu zaworu | Przy pomocy gwintów wewnętrznych |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | M5 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | M5 |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Stop aluminium |