

Zespół adaptera DHAA-G-Q11-16-B6-14-60/80

Numer części: 2019640

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych i śrub Z tulejką centrującą |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty adaptera | Aluminium Anodowanie |
| Materiał śrub | Stal Ocynkowana |
| Materiał kołków centrujących | Stal |