

# Tulejka rozprężna EAMH-110-11-C34

Numer części: 2429555

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	110
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	32.2 kgmm <sup>2</sup>
Waga produktu	233 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS