

Zestaw osłony mieszkowej EADB-V2-40-S101-200

Numer części: 2828835

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---|
| Średnica zewnętrzna | 57 mm |
| Wielkość | 40 |
| Zakres skoku | 101 ... 200 mm |
| Wydłużenie tłoczyska | 79 mm |
| Kształt | Okrągły |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 – Wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Odporność na media | Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna |
| Stopień ochrony | IP65 Zgodnie z IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Przemieszczana masa własna | 82 g |
| Waga produktu | 146 g |
| Sposób montażu | slip-on Z gwintowanym trzpieniem |
| Przylączy pneumatyczne | G1/4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał komponentów adaptera | Stop aluminium Anodowanie |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał mieszka | NBR |
| Materiał wkręta bez łba | Stal wysokostopowa, nierdzewna |