


Zestaw osłony mieszkowej EADB-V2-50-S301-400

Numer części: 2828842

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	93 mm
Wielkość	50
Zakres skoku	301 ... 400 mm
Wydłużenie tłoczyska	107 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Przemieszczana masa własna	280 g
Waga produktu	377 g
Sposób montażu	slip-on Z gwintowanym trzpieniem
Przylącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał komponentów adaptera	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał wkręta bez łba	Stal wysokostopowa, nierdzewna