

# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-1/2X3/32-U-NT-100

Numer części: 546665

FESTO

kalibrowana średnica zew., odpowiedni do złączy QS i QB  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.  
Old part no. 13028569



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	1/2
Średnica wewnętrzna, calowa	21/64
Min. promień gięcia	1.1 "
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-14 ... 150 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Temperatura otoczenia	-68 ... 140 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.938 oz/ft
Kolor	Naturalny
Twardość wg Shore'a	A 98 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przewodu	TPE-U(PU)