

# Kabel łączący NEBV-H1G2-P-1-LE2

Numer części: 552002

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Cechy przewodności	Für statische Anwendungen
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 30 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Maksymalny prąd wyjściowy	2 000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
Klasa odporności na korozję KBK	4
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Ciężar elementu	24 g
Przyłącze elektryczne	2-adrig Gniazdo wtykowe proste / Kabel
Długość kabla	1 m
Sposób montażu	Clip
Kod koloru, izolacja rdzenia	Pin 1 = czarny Pin 3 = schwarz/rot
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał obudowy	POM PUR
Materiał powłoki kabla	PVC