

# Zestaw osłony mieszkowej DADB-V6-63-S251-300

Numer części: 553339

FESTO

do siłowników znormalizowanych ISO 15552



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość   |
|---------------------------------|---|
| Średnica zewnętrzna             | 57 mm   |
| Wielkość                        | 63  |
| Zakres skoku                    | 251 ... 300 mm  |
| Wydłużenie tłoczyska            | 86 mm   |
| Kształt                         | Okrągły   |
| Pozycja zabudowy                | Dowolna   |
| Konstrukcja                     | Zespół osłony mieszkowej<br>z odpowietrzeniem przewodowym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 – Wysoka odporność na korozję                           |
| Zgodność z PWIS                 | VDMA24364-B2-L  |
| Odporność na media              | Pył, kurz<br>Wióry<br>Oleje<br>Smar<br>Benzyna            |
| Stopień ochrony                 | IP54  |
| Temperatura otoczenia           | -10 ... 80 °C   |
| Waga produktu                   | 145 g   |
| Sposób montażu                  | slip-on<br>Z gwintowanym trzpieniem                       |
| Przylączy pneumatyczne          | G1/4  |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS   |
| Materiał komponentów adaptera   | Wzmocnione PA   |
| Materiał uszczelnień            | NBR   |
| Materiał mieszka                | NBR   |
| Materiał wkręta bez łba         | Stal wysokostopowa, nierdzewna                            |