

Zestaw osłony mieszkowej DADB-S1-25-S351-400

Numer części: 553435

FESTO

do siłowników znormalizowanych ISO 6432



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	29 mm
Wielkość	25
Zakres skoku	351 ... 400 mm
Wydłużenie tłoczyska	112 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Waga produktu	109 g
Sposób montażu	Z gwintowanym trzpieniem Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przylączy pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał komponentów adaptera	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał wkręta bez łba	Stal wysokostopowa, nierdzewna