

Stały dławik VFFG-T-F6-14

Numer części: 8047357

FESTO

Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--|
| Funkcja zaworu | Funkcja dławienia przepływu |
| Sposób montażu | Przez wkręcenie |
| Ciśnienie robocze MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 60 °C |
| Dopuszczenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Wielkość | Dla \varnothing 5,8 mm |
| Wielkość nominalna | 1.4 mm |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -10 ... 60 °C |
| Waga produktu | 1.2 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |