

Przewód z tworzywa sztucznego PU-3/16-SW

Numer części: 8817

FESTO

do złązek typu CN- i CK-, szczególnie elastyczny i odporny na zginanie, poliuretan (nie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym).

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Maksymalne ciśnienie jest dopuszczalne przy maksymalnej temperaturze.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	4.65 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	20 mm
Średnica wewnętrzna	2.9 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-30 ... 60 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.014 kg/m
Kolor	Czarny
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS