

Siłownik okrągły DGS-12-140-P



Numer części: 9147

Produkt wycofywany z produkcji

z elastyczną amortyzacją w położeniach krańcowych.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	140 mm
Średnica tłoka	12 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)