

# válvula reguladora de pressão LR-1/8-NPT-QS-3/16-U

Código da peça: 190928

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função reguladora	Pressão inicial constante
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Conexão pneumática 2	QS-3/16
Tipo de fixação	aparafusável
Pressão de entrada 1	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material do corpo	reforçado com PBT
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	37 g
Material do bujão roscado	Latão