

# conjunto de foles

## EADB-V2-40-S301-400

Código da peça: 2828837

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                        | Valor   |
|---------------------------------------|---|
| Diâmetro externo                      | 57 mm   |
| Dimensões                             | 40  |
| Faixa de curso                        | 301 ... 400 mm                                    |
| Prolongamento da haste                | 119 mm  |
| Design                                | redonda   |
| Posição de instalação                 | Nos dois lados                                    |
| Princípio construtivo                 | Conjunto de foles<br>com escape canalizado        |
| Classe de resistência à corrosão KBK  | 3 – Resistência à corrosão alta                   |
| Conformidade LABS                     | VDMA24364-B2-L                                    |
| Resistência a produtos químicos       | Poeira<br>Cavacos<br>Óleos<br>Graxas<br>Gasolinas |
| Classe de proteção                    | IP65<br>conforme norma IEC 60529                  |
| Temperatura ambiente                  | -10 ... 80 °C                                     |
| Massa móvel                           | 137 g   |
| Peso do produto                       | 201 g   |
| Tipo de fixação                       | pode ser encaixado<br>Com prisioneiro             |
| Conexão pneumática                    | G1/4  |
| Observações sobre material            | Conforme RoHS                                     |
| Material dos componentes do adaptador | Liga de alumínio<br>anodizado                     |
| Material das vedações                 | NBR   |
| Material do fole                      | NBR   |
| Material do pino roscado              | Aço alta liga, inoxidável                         |