

conjunto de foles EADB-V2-50-S10-100

Código da peça: 2828839

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	93 mm
Dimensões	50
Faixa de curso	10 ... 100 mm
Prolongamento da haste	46 mm
Design	redonda
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Conjunto de foles com escape canalizado
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Resistência a produtos químicos	Poeira Cavacos Óleos Graxas Gasolinas
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Massa móvel	93 g
Peso do produto	190 g
Tipo de fixação	pode ser encaixado Com prisioneiro
Conexão pneumática	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos componentes do adaptador	Liga de alumínio anodizado
Material das vedações	NBR
Material do fole	NBR
Material do pino roscado	Aço alta liga, inoxidável