


acoplamento EAMC-B-15-22-5-6

Código da peça: 540751

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	5 mm
Diâmetro fixação 2	6 mm
Dimensões	15
Comprimento nominal	22 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	12.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	0,13 kgmm ²
Torque transferível	1 Nm
Peso do produto	6 g
Observações sobre material	Conforme RoHS