

# Tubo flexível de plástico

## PUN-5/32X1/32-U-GE

Código da peça: 546608

FESTO

com diâmetro externo calibrado, próprio para conexões rápidas QS e QB.  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.  
Old part no. 13023160



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	5/32
Diâmetro interno em polegadas	3/32
Raio de curvatura mínimo	0,202 "
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14 ... 150 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso do produto por comprimento	0,103 oz/ft
Cor	amarelo
Dureza Shore	A 98 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)