


conjunto de montagem axial EAMM-A-E32-40A

Código da peça: 550964

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	7,5 Nm
Peso do produto	250 g
Código da interface do atuador	E32
Código da interface do motor in	40A
Observações sobre material	Conforme RoHS