

# conjunto de foles DADB-S1-25-S151-200

Código da peça: 553427

FESTO

para atuador normalizado conforme ISO 6432.



## Ficha técnica

| Característica                        | Valor   |
|---------------------------------------|---|
| Diâmetro externo                      | 29 mm   |
| Dimensões                             | 25  |
| Faixa de curso                        | 151 ... 200 mm                                    |
| Prolongamento da haste                | 60 mm   |
| Design                                | redonda   |
| Posição de instalação                 | Nos dois lados                                    |
| Princípio construtivo                 | Conjunto de foles<br>com escape canalizado        |
| Classe de resistência à corrosão KBK  | 3 – Resistência à corrosão alta                   |
| Conformidade LABS                     | VDMA24364-B2-L                                    |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033  | F5a   |
| Resistência a produtos químicos       | Poeira<br>Cavacos<br>Óleos<br>Graxas<br>Gasolinas |
| Temperatura ambiente                  | -10 ... 80 °C                                     |
| Peso do produto                       | 57 g  |
| Tipo de fixação                       | Com prisioneiro<br>com rosca interna              |
| Conexão pneumática                    | M5  |
| Observações sobre material            | Conforme RoHS                                     |
| Material dos componentes do adaptador | reforçado com PA                                  |
| Material das vedações                 | NBR   |
| Material do fole                      | NBR   |
| Material do pino roscado              | Aço alta liga, inoxidável                         |