

jogo de ventosas EADB-V1-32-S10-100

Código da peça: 570262

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	46 mm
Dimensões	32
Faixa de curso	10 ... 100 mm
Prolongamento da haste	44 mm
Design	redonda
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Conjunto de foles com escape canalizado
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Resistência a produtos químicos	Poeira Cavacos Óleos Graxas Gasolinas
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Massa móvel	35 g
Peso do produto	77 g
Tipo de fixação	pode ser encaixado Com prisioneiro
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, elementos adaptadores	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, fole	NBR
Informações sobre material do prisioneiro	Aço alta liga, inoxidável