


Conectores

QS-F-14

Código da peça: 570432

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	13 mm
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Segurança alimentar	conforme declaração do fabricante
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Peso do produto	73 g
Conexão pneumática 1	Conexão rápida QS-14
Conexão pneumática 2	Conexão rápida QS-14
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Latão cromado e niquelado
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	FPM