

Pórtico linear DHSL-2-EGC80TB-DGEA18

Código da peça: 574508

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Montagem | Pórtico 2 |
| Carga útil | 0 ... 2 kg |
| Acionamento eixo Z | DGEA-18 |
| Tipo de acionamento eixo Z | elétrico Correia dentada |
| Posição intermediária do eixo Z | qualquer |
| Curso eixo Z | 0 ... 600 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z | ± 0,05 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z | ± 0,05 mm |
| Acionamento eixo Y | EGC-80-TB |
| Tipo de acionamento eixo Y | elétrico Correia dentada com guia de esferas |
| Posição intermediária do eixo Y | qualquer |
| Curso eixo Y | 0 ... 8.500 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y | ± 0,08 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y | ± 0,08 mm |