

Tubo flexível de plástico

PU-3/8-BL

Código da peça: 8500

FESTO

para conexões CN e CK, muito flexíveis e com raio de curvatura pequeno, poliuretano (não indicado para o segmento alimentício).
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	9,5 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	44 mm
Diâmetro interno	6,5 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,048 kg/m
Cor	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS