

# Regulator de presiune LR-1/8-QS-4

Cod: 153534

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	QS-4
tip fixare	insurubabil
Debit nominal	46 l/min
presiune de intrare 1	0 ... 9 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcusei	ranforsat PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Blocare regulator	surub cu capat crestat cu piulita de blocare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	ventil de reglare cu piston cu comanda directa cu alimentare continua de aer comprimat
Domeniu reglare presiune	1 ... 8 bar
Greutate produs	36 g
Materialul dopului filetat	Alama nichelat
Materialul etansarii filetate	PTFE