

Generator de vacuum VN-10-M-I3-PQ2-VQ2

Cod: 193554

FESTO

in linie, vacuum ridicat, dimensiune 10 mm, cu conector.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	0,95 mm
Marimea ramei	13 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	Vacuum inalt Inline
Structura constructiva	Tip drept
Presiunea de operare pentru debitul maxim de aspirare	5 bar
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune operare pentru vacuum maxim	5,8 bar
Vacuum maxim	86 %
Presiune nominala de operare	6 bar
Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera	28 l/min
timp alimentare la presiune de operare nominala	0,96 s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	23 g
tip fixare	montare in linie
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Conexiune pneumatica 3	nu este captat
Racord de vacuum	QS-6
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul duzei de receptare	POM
Materialul carcasei	ranforsat POM
Materialul duzei emițătorului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul racordului	Alama nichelat