


# Senzor SKDA-0.8-AB

Cod: 4625314

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu de masurare al fortei	0 ... 0,8 kN
Domeniu de calibrare	-0,2 ... 1 kN
Limita de incarcare	1,5 kN
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Iesire analogica	4 - 20 mA
Precizia iesirii analogice FS	0,2 %FS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat otel inoxidabil aliaj inalt
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
Greutate produs	0,2 kg
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Tip de protectie	IP67
Conectare electrica	Priza M12x1 4 pini Codificat A
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj KC	KC-EMV