

Senzor de debit SFEV-R0010-L-2ND-K1

Cod: 538557

FESTO

display separat pentru transmitatoarele de debit SFET-F, SFET-R.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	RCM Mark
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	contine substante cu PWIS
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
iesire de comutare	2xNPN
Funcția de comutare	Comparator tip fereastră Comparator valoare de prag
Funcție de element de comutare	dechizator inchizator
iesire analogica	1 - 5 V
Rezistenta de sarcina	50 kOhm
Domeniu de indicare	-0,1 ... 0,1 l/min
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 24 V
Conectare electrica	cablu
Lungimea cablului	1 m
Informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
tip fixare	cu suport
Greutate produs	70 g
Informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
Tip afisaj	3 1/2 pozitii alfanumeric
Tip de protectie	IP40
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune