

Cilindru compact ADVU-5/8"-1"-P-A

Cod: 546379

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Capatul tijei cu filet interior.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 "
diametru piston	5/8"
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
modul de functionare	cu actiune dubla
capat tija de piston	filet interior
presiune de operare	17,4 ... 145 Psi
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-4 ... 176 °F
energia de impact in pozitile finale	0,0738 J
forta teoretica la 6 bar, revenire	20 lbf
forta teoretica la 6 bar, inaintare	27 lbf
masa miscata la 0 mm cursa	0,423 oz
adaos de greutate la 10 mm cursa	0,529 oz
greutatea de baza la 0 mm cursa	3,139 oz
adaos de masa la 10 mm cursa	0,141 oz
racord pneumatic	UNF10-32
presiune de operare [psi]	17,4 ... 145 psi
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari dinamice	TPE-U(PU) NBR
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu