


# Flansa motor EAMF-A-118A-160G

Cod: 550992

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cod interfata, intrare motor	160G
Cod interfata carcasa cuplaj	118A
Indicatie material	conform RoHS