

Kit burduf DADB-S1-25-S301-350

Cod: 553433

FESTO

pentru cilindri standard conform ISO 6432



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| diametru exterior | 29 mm |
| marime de fabricatie | 25 |
| Gama cursa | 301 ... 350 mm |
| Extensie tija | 101 mm |
| Model | rotund |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | kit burduf cu exhaustare pe canal |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F5a |
| Rezistenta chimica | praf span ulei Vaselina Benzina |
| Temperatura mediului | -10 ... 80 °C |
| Greutate produs | 98 g |
| tip fixare | cu stift filetat cu filet interior |
| Conexiune pneumatica | M5 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul pieselor de adaptare | ranforsat PA |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul burdufurilor | NBR |
| Materialul pinului filetat | otel inoxidabil aliaj inalt |