

# Regleta de conectare VABM-C8-12E-G14-12-M1

Cod: 557661

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

[Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare](#)

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                 | valoare                          |
|--|----------------------------------|
| Marimea ramei                                  | 12 mm                            |
| Numarul maxim de pozitii de ventile            | 12                               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK           | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului | 0,6 Nm                           |
| Cuplu de strangere maxim, montaj perete        | 5 Nm                             |
| Greutate produs                                | 890 g                            |
| Conexiune pneumatica 1                         | G1/4                             |
| Conexiune pneumatica 3                         | G1/4                             |
| Conexiune pneumatica 5                         | G1/4                             |
| Indicatie material                             | conform RoHS                     |
| Materialul placii de baza                      | Aliaj de aluminiu forjat         |