

Opritor HGRT-HR-32

Cod: 564299

FESTO

pentru setarea unghiului de deschidere. Potrivit pentru gripper radial HGRT.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	35 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
tip fixare	insurubat pe gripper
Indicatie material	conform RoHS
Materialul piulitei de blocare	otel calit
Materialul suruburilor	otel