

# Portal spatial DHSR-25-EGC185TB-2EGC120TB-DGEA40

Cod: 574557

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal spatial 25
Incarcatura efectiva	0 ... 25 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGEA-40
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineară cu curea dintată
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 1.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	± 0,05 mm
Unitate de actionare, axa Y	2x EGC-120-TB
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintată cu ghidaj cu bile 2x
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 2.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	± 0,08 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	± 0,08 mm
Unitate de actionare, axa X	EGC-185-TB
Sistem de actionare, axa X	Electric Curea dintată cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa X	orice
Cursa, axa X	0 ... 8.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa X	± 0,08 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa X	± 0,08 mm