

# Bloc de racordare VABM-B10-20S-G14-9-P3

Cod: 576472

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	22 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	9
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	842 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat