

Bloc de racordare VABM-B10-30E-G34-3-P3

Cod: 8026396

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	32 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	1.828 g
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 3	G3/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat